



Zentrierring mit Außenring, Aluminium, CR, DN 320 ISO-K

PFEIFFER 

Zentrierring mit Außenring




Abbildung ähnlich

Zentrierring mit Außenring, Aluminium, CR, DN 320 ISO-K

- Aluminium Außenring
- Nicht für die Montage von Turbopumpen geeignet! Die in den jeweiligen Betriebsanleitungen beschriebenen Befestigungsmittel verwenden.

Maßbild



Technische Daten

Technische Daten	Zentrierring mit Außenring, Aluminium, CR, DN 320 ISO-K
Materialien mit Medienkontakt	Aluminium
O-Ring Material	CR
Temperaturbereich	5 – 120 °C
Anschlussflansch	DN 320 ISO-K
Material	Aluminium
Temperaturbereich max.	120 °C 248 °F 393,15 K
Temperaturbereich min.	5 °C 23 °F 268,15 K

Bestellnummer	Zentrierring mit Außenring, Aluminium, CR, DN 320 ISO-K
Zentrierring mit Außenring, Aluminium, CR, DN 320 ISO-K	316ZRA320

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

**Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com**

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

**Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum**



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 